



Anslutningskabel

VDOAH050MSD0001C05STGH050MSS



Applikation		
Speciella egenskaper	Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja	
Applikation	CAN-buss	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67; IP 68; IP 69K	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	139,8
Mått	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Gjuten-body material	TPU	
Material mutter	Mässing, förnicklad	
Tätningmaterial	FKM	
För användning i släpkedja	ja	
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	

Anslutningskabel

VDOAH050MSD0001C05STGH050MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, violett, Ø 8,4 mm, skärmad; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

