

Anslutningskabel hona

ADOAH050MSE0010C05



Applikation		
Speciella egenskaper	Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja	
Applikation	CAN-buss	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	32 DC; (ledare 4+5: 5 V)
Max. strömbelastning totalt	[A]	4; (ledare 4+5: 0,05 A)
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67; IP 68; IP 69K	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	983,8
Mått	[mm]	38 x 15,5 x 31,5
Gjuten-body material	TPU	
Material mutter	Mässing, förnicklad	
Tätningmaterial	FKM	
För användning i släpkedja	ja	
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m
Anmärkning		
Anmärkning	CAN-bussmotståndet (120 Ω) är inbyggt i M12-kontakten	
Förpackning	1 antal	

Anslutningskabel hona


ADOAH050MSE0010C05

Elektrisk anslutning


kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, violett, Ø 8,4 mm, skärmad; röd / svart: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + vit / blå: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + Skärm: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BU =	blå
RD =	röd
WH =	vit
screen =	Skärm