




Anslutningskabel

VDOAH043SCS0010T04STGH040SCS



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Applikation	svetsapplikationer
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...75
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...75
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Godkännanden / tester

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	20027
-----------------------------------	-------

Mekaniska data

Vikt [g]	344,5
Mått [mm]	15,5 x 15,5 x 49,5



Anslutningskabel

VDOAH043SCS0010T04STGH040SCS

Gjuten-body material	TPU	
Material mutter	Mässing, nonstick-beläggning	
Tätningmaterial	FKM	
För användning i släpkedja	ja	
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 2 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	2 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Anmärkning	med 2 etikethållare, 30mm lång	
Förpackning	1 antal	

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; ej bestrålad (återvinningsbar); resistent mot svetsgnistor; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning





Anslutningskabel

VDOAH043SCS0010T04STGH040SCS

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart transparent; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

