

Anslutningskabel hona

ADOAH043SCS0002T04



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Applikation	svetsapplikationer
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	4
Övergripande strömbelastning (UL) [A]	3

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...75 °C
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...75 °C
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	91,7
Mått [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Material	kapsling: TPU svart transparent; Packning: FKM



Anslutningskabel hona

ADOAH043SCS0002T04

Material mutter	Mässing, nonstick-beläggning	
För användning i släpkedja	ja	
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 2 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	Utgångsstatus	1 x LED, vit
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; ej bestrålad (återvinningsbar); resistent mot svetsgnistor; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit