


Induktiv givare

I1-3070-BPOG/20m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Potentiometer



Produktegenskaper

Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd	[mm]	20...70
Kapsling		cylindrisk
Mått	[mm]	Ø 100 / L = 40

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	15; (24 V)
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja

Utgångar

Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande



Induktiv givare

I1-3070-BPOG/20m

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	250
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	5
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja

Område

Avkänningsavstånd	[mm]	20...70
Avkänningsavstånd inställbar		ja
Fabriksinställning räckvidd	[mm]	70
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	70 ± 10 %

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres	[% av Sr]	< 15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-15...15

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklass		IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Kapsling		cylindrisk
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	Ø 100 / L = 40
Material		PBT

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

I15002




Induktiv givare

I1-3070-BPOG/20m

Elektrisk anslutning

kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå