

EVF479



Anslutningskabel hona

ADOAH040VAS0050P04



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Applikation		hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...100
Hänvisning till omgivningstemperatur		cULus: ...65 °C
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	0...100
Hänvisning till omgivningstemperatur		cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Lagerhållning, fuktighet	[%]	10...100
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniska data		
Vikt	[g]	1500,5
Mått	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Material		PP Halogenfri; Packning: EPDM



Anslutningskabel hona

ADOAH040VAS0050P04

Gjuten-body material	PP	
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)	
För användning i släpkedja	ja	
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler	> 1 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 50 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PP; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit