


## Y-anslutningskabel

YDOAH032VAS0002P03STGH040VAS



## Applikation

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
| Applikation          | hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin                    |
| Silikonfri           | ja                                                                      |

## Elektriska data

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Anslutningsspänning [V]         | 10...36 DC |
| Skyddsklass                     | II         |
| Max. strömbelastning totalt [A] | 4          |

## Utgångar

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Elektriskt utförande | PNP |
|----------------------|-----|

## Driftförhållanden

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivningstemperatur [°C]          | -25...100                   |
| Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | 5...100                     |
| Kapslingsklass                     | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Godkännanden / tester

|                |    |       |
|----------------|----|-------|
| UL godkännande | Ta | 65 °C |
|----------------|----|-------|

## Mekaniska data

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Vikt [g]                  | 151                              |
| Gjuten-body material      | PP                               |
| Material mutter           | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
| Tätningmaterial           | EPDM                             |
| Antal portar i splitboxen | 2                                |



## Y-anslutningskabel

YDOAH032VAS0002P03STGH040VAS

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| För användning i släpkedja | ja                                        |
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer |
|                            | Färdhastighet                             |
|                            | Böjningscykler                            |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                   |

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| min. 10x kabeldiametern                                                                   |
| max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka<br>och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration. |
| > 1 Mio.                                                                                  |
| ± 180 °/m                                                                                 |

## Displayer / manöverelement

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| Display | Utgångsstatus | 1 x LED, gul  |
|         | drift         | 1 x LED, grön |

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

## Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )


## Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PP, grå; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;  
Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm



## Elektrisk anslutning

## Anslutning





## Y-anslutningskabel

YDOAH032VAS0002P03STGH040VAS

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PP, svart transparent; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

