

## Anslutningskabel hona

ADOGH040SCS0010T04



## Applikation

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
| Applikation          | svetsapplikationer                                                      |
| Silikonfri           | ja                                                                      |

## Elektriska data

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Anslutningsspänning [V]         | < 250 AC / < 300 DC |
| Skyddsklass                     | II                  |
| Max. strömbelastning totalt [A] | 4                   |

## Driftförhållanden

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivningstemperatur [°C]                                 | -25...90                    |
| Hänvisning till omgivningstemperatur                      | cULus: ...75                |
| Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]                        | -25...90                    |
| Hänvisning till omgivningstemperatur                      | cULus: ...75                |
| Lagringstemperatur [°C]                                   | -25...55                    |
| Lagerhållning, fuktighet [%]                              | 10...100                    |
| Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Kapslingsklass                                            | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniska data

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Vikt [g]  | 322,7                               |
| Mått [mm] | 15,5 x 15,5 x 45                    |
| Material  | kapsling: TPU orange; Packning: FKM |



## Anslutningskabel hona

ADOGH040SCS0010T04

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Material mutter            | Mässing, nonstick-beläggning                                                           |
| För användning i släpkedja | ja                                                                                     |
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer                                              |
|                            | min. 10x kabeldiametern                                                                |
|                            | Färdhastighet                                                                          |
|                            | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration. |
|                            | Böjningscykler                                                                         |
|                            | > 2 Mio.                                                                               |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                                                                |
|                            | ± 180 °/m                                                                              |

## Anmärkning


Förpackning 1 antal

## Elektrisk anslutning


kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, orange, Ø 4,9 mm; ej bestrålad (återvinningsbar); resistent mot svetsgnistor; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



## Anslutning



Ledarfärger :  
 BK = svart  
 BN = brun  
 BU = blå  
 WH = vit



## Anslutningskabel hona

ADOGH040SCS0010T04

### diagram och grafer

Karaktäristik för reducering



Derating  $I_{max} * 0.8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Omgivningstemperatur [°C]

Y Ström [A]