


Muting arm set

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
-------------	----------------

Applikation

Utförande	sekvensiell muting med fyra parallela flerstråliga ljusridåer
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	19,2...28,8 DC
Strömförbrukning [mA]	60
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	940

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	mörkerkopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	0,5



Muting arm set

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	100
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd [m]	< 3,5
--------------	-------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-30...55
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniska data

Vikt [g]	4295
Material	Aluminium; polypropylene
Material lins	polykarbonat-ABS

Displayer / manöverelement


Display	sändare	LED, gul
	mottagare	LED, grön/röd

Anmärkning


Förpackning	4 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - mottagare 1

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: blå



Anslutning





4 OUT 1	Binär utgång
2 OUT 2	Binär utgång

**Muting arm set**

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Elektrisk anslutning - mottagare 2


Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: röd

**Anslutning**

4 OUT 3 Binär utgång
2 OUT 4 Binär utgång


Elektrisk anslutning - sändare 1

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: blå



Muting arm set



4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Anslutning

2 IN Sync A

Elektrisk anslutning - sändare 2

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: röd

**Anslutning**

2 IN Sync B