


Säkerhetsklassad AS-Interface ClassicLine module

Evaluation unit, asi

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 Etikett
2 Styrspår för infrarödadapter



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC; (krav på begränsad spänning enligt UL 508: elektriskt isolerad matningsspänning skyddad av en överströmskomponent)
Strömförbrukning	[mA]	< 250

Ingångar

Spänningsförsörjning, givare	AS-i
Spänningsmatning	[V] 19,2...30; (via flatkabel)
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Spänningsområde DC	[V] 15...30; (enligt EN 50106 (PELV) via FC-E-kopplingsmodul; via flatkabel; krav på begränsad spänning enligt UL 508: elektriskt isolerad matningsspänning skyddad av en överströmskomponent)
Max. strömbelastning per utgång	[mA] 500; (PNP)
Kortslutningssäker	ja
Galvaniskt avskilda	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C] -25...55
Kapslingsklass	IP 67



Säkerhetsklassad AS-Interface ClassicLine module

Evaluation unit, asi

Godkännanden / tester		
EMC	EN 50295	
AS-i-klassificering		
AS-i version	2.1	
AS-I adressering	IR-adressering är möjligt	
AS-i profil	S-7.B.E	
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7
AS-i ID-kod	[hex]	B.E
AS-i certifikat	61801	
Mekaniska data		
Monteringstyp	AS-i interface för FK-/FK-E underdelar	
Material	PBT; gjutmassa: Guronic C400-0	
Displayer / manöverelement		
Display		2 x LED, röd
		2 x LED, grön
		2 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	Skyddskåpor: M12	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
Anslutning: M12; kodning: A		
