


Induktiv givare

SIY-3120-ANKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Elektriskt utförande		NPN
Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd [mm]		30...120
Kapsling		cylindrisk
Mått [mm]		Ø 164 / L = 68

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]		12...36 DC
Strömförbrukning [mA]		< 7

Utgångar

Elektriskt utförande		NPN
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]		3



Induktiv givare

SIY-3120-ANKG

Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	30...120
Avkänningsavstånd inställbar		ja
Fabriksinställning räckvidd	[mm]	120
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	(30...120)
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres	[% av Sr]	< 15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-15...15
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Kapsling		cylindrisk
Montering		ej inbyggbar
Monteringstyp		med montageplatta
Mått	[mm]	Ø 164 / L = 68
Material		kapsling: PBT; Montageplatta: Aluminium eloxerad
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Anslutning		



Ledarfärger :

BK = svart

BN = brun

BU = blå