


Induktiv rörgivare

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS



- 1 Sensorytan
- 2 LED Funktionsstatus
- 3 LED Utgångsstatus



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	< 14
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	70 x 20 x 12

Applikation

Arbetsprincip	dynamisk
---------------	----------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...35 DC
Strömförbrukning [mA]	< 25
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja



Induktiv rörgivare

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	< 14
Storlek på stålkula (diameter)	[mm]	3
Max. objekthastighet	[m/s]	25
Reaktionstider		
Pulsförlängning	[ms]	100
Max. falltid	[ms]	100
Reaktionstid	[ms]	< 0,2
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	1188
UL godkännande	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
	Spänningsmatning	Class 2
	Filnummer UL	E174191
Mekaniska data		
Vikt	[g]	51
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	70 x 20 x 12
Material		kapsling: PC
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar		spännband: 2
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		
Anslutning: 1 x M8; kodning: A		



Induktiv rörgivare

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Anslutning

