


Trycktålig positionsgivare

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	2

Applikation

Speciella egenskaper	Elektromagnetfälsäker
Tryckhållfasthet [psi]	3000
Elektromagnetfälsäker	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	15
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	20
Kortslutningsskyddad	ja



Trycktålig positionsgivare

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Område			
Avkänningsavstånd		[mm]	2
Verkligt avkänningsavstånd, Sr		[mm]	2 ± 10 %
Noggrannhet / Avvikelse			
Korrektionsfaktor		rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3	
Hysteres		[% av Sr]	5
Tolerans, kopplingspunkt		[% av Sr]	-0,5...0,5
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur		[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 67	
Mekaniska data			
Vikt		[g]	175
Montering		inbyggbar	
Cylindertyp		pneumatiska och hydrauliska cylindrar	
Material		Aluminium	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
		drift	1 x LED, grön
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Trycktålig positionsgivare

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Anslutning

