
I95015

Trycktålig positionsgivare

I9-3005UBPKG/0,3MVH/US-100-DPS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd	[mm]	5
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	32 x 20 x 8
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 10
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	1,8
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	100
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	300
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	5

I95015

Trycktålig positionsgivare

I9-3005UBPKG/0,3MVH/US-100-DPS

Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	5 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...4,05
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres	[% av Sr]	3...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-15...15
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC		EN 60947-5-2
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Montering		inbyggbar
Mått	[mm]	32 x 20 x 8
Material		formgjuten zink; PA 12-GF30
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		

kabel: 2 m, PVC; strålbehandlad; 3 x 0,34 mm²

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



I95015

Trycktålig positionsgivare

I9-3005UBPKG/0,3MVH/US-100-DPS

Anslutning

