
IB5105

Induktiv givare

IB-4020-CPKG/20m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		antivalent
Avkänningsavstånd	[mm]	20
Kapsling		cylindrisk
Mått	[mm]	Ø 34 / L = 82
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Polaritetsskyddad		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		antivalent
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	200
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	40
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	20
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	20 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...16,2
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,54 / Aluminium: 0,5 / koppar: 0,46
Hysteres	[% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67

IB5105

Induktiv givare


IB-4020-CPKG/20m

Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
Mekaniska data			
Kapsling		cylindrisk	
Montering		ej inbyggbar	
Mått	[mm]	Ø 34 / L = 82	
Material		PBT	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör			
Ingående delar		Monteringsklämmor: 1	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	

Elektrisk anslutning

kabel: 20 m, PVC; 4 x 0,5 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit