


## Induktiv AS-Interface givare

IBE2020-ASI

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Produkttegenskaper

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Elektriskt utförande   | AS-i          |
| Avkänningsavstånd [mm] | 20            |
| Kapsling               | cylindrisk    |
| Mått [mm]              | Ø 34 / L = 98 |

## Elektriska data

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
| Strömförbrukning [mA]   | < 30           |
| Skyddsklass             | III            |
| Polaritetsskyddad       | ja             |

## Utgångar

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Elektriskt utförande      | AS-i       |
| Kortslutningsskyddad      | ja         |
| Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
| Överlastskydd             | ja         |

## Område

|                        |    |
|------------------------|----|
| Avkänningsavstånd [mm] | 20 |
|------------------------|----|

## Driftförhållanden

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
| Kapslingsklass            | IP 65    |

## Godkännanden / tester

|     |              |
|-----|--------------|
| EMC | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

## AS-i-klassificering

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| AS-i I/O-konfigurering [hex] | 1     |
| AS-i ID-kod [hex]            | 1     |
| AS-i certifikat              | 02701 |



## Induktiv AS-Interface givare

IBE2020-ASI

| Mekaniska data             |                                              |                                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapsling                   | cylindrisk                                   |                                                                                                     |
| Montering                  | ej inbyggbar                                 |                                                                                                     |
| Mått                       | [mm]                                         | Ø 34 / L = 98                                                                                       |
| Material                   | PBT; ändhylsa: PC                            |                                                                                                     |
| Displayer / manöverelement |                                              |                                                                                                     |
| Display                    | Utgångsstatus                                | 1 x LED, gul                                                                                        |
|                            | Osäkert område                               | 1 x LED, röd kabelbrott givare, kortslutning givare Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz) |
| Tillbehör                  |                                              |                                                                                                     |
| Ingående delar             | Monteringsklämmor: 1                         |                                                                                                     |
| Anmärkning                 |                                              |                                                                                                     |
| Anmärkning                 | Säkert arbetsområde: ungefär 10...80 % av Sn |                                                                                                     |
| Förpackning                | 1 antal                                      |                                                                                                     |
| Elektrisk anslutning       |                                              |                                                                                                     |
| klämmor: ...2,5 mm²        |                                              |                                                                                                     |
| Anslutning                 |                                              |                                                                                                     |

