




Induktiv givare

IGB2012-BRKG/2M/PUR



1 LED gul



Produkttegenskaper

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Elektriskt utförande   | PNP/NPN          |
| Utgångsfunktion        | brytande         |
| Avkänningsavstånd [mm] | 12               |
| Kapsling               | gångat utförande |
| Mått [mm]              | M18 x 1 / L = 40 |

Applikation

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | För användning i släpkedja; Utökat avkänningsavstånd |
| Applikation          | Industriapplikationer / automation                   |

Elektriska data

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; ("supply limited voltage / current" enligt UL) |
| Skyddsklass             | III                                                        |
| Polaritetsskyddad       | ja                                                         |

Utgångar

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Elektriskt utförande                                   | PNP/NPN  |
| Utgångsfunktion                                        | brytande |
| Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]          | 2,5      |
| Minsta lastström [mA]                                  | 2        |
| Max. läckström [mA]                                    | 0,6      |
| Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100      |
| Kopplingsfrekvens DC [Hz]                              | 300      |
| Kortslutningsskyddad                                   | ja       |
| Överlastskydd                                          | ja       |

Område

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Avkänningsavstånd [mm]              | 12        |
| Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 12 ± 10 % |
| Arbetsavstånd [mm]                  | 0...9,72  |
| Utökat avkänningsavstånd            | ja        |



## Induktiv givare

IGB2012-BRKG/2M/PUR

| Noggrannhet / Avvikelse            |                                                                                                                |                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Korrektionsfaktor                  | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3                                    |                                                                                       |
| Hysteres [% av Sr]                 | 3...15                                                                                                         |                                                                                       |
| Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10                                                                                                       |                                                                                       |
| Driftförhållanden                  |                                                                                                                |                                                                                       |
| Omgivningstemperatur [°C]          | -40...85                                                                                                       |                                                                                       |
| Kapslingsklass                     | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K                                                                             |                                                                                       |
| Godkännanden / tester              |                                                                                                                |                                                                                       |
| EMC                                | EN 61000-4-2 ESD                                                                                               | 4 kV CD / 8 kV AD                                                                     |
|                                    | EN 61000-4-3 HF påstrålat                                                                                      | 10 V/m                                                                                |
|                                    | EN 61000-4-4 Burst                                                                                             | 2 kV                                                                                  |
|                                    | EN 61000-4-6 HF ledningsbunden                                                                                 | 10 V                                                                                  |
|                                    | EN 55011                                                                                                       | Klass B                                                                               |
| Vibrationstålighet                 | EN 60068-2-6 Fc                                                                                                | 20 g (10...3000 Hz) / 50 utbredningscykler per frekvens 1 oktav per minut i tre axlar |
| Stöttålighet                       | EN 60068-2-27 Ea                                                                                               | 100 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna         |
| Tålighet mot kontinuerlig chock    | EN 60068-2-27                                                                                                  | 40 g 6 ms; 4000 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna                 |
| Snabb temperaturväxling            | EN 60068-2-14 Na                                                                                               | TA= -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycles                           |
| Saltsprayprov                      | EN 60068-2-52 Kb                                                                                               | Svårighetsgrad 5 (4 testcykler)                                                       |
| MTTF (Mean Time To Failure) [års]  | 909                                                                                                            |                                                                                       |
| Embedded mjukvara inkluderad       | ja                                                                                                             |                                                                                       |
| UL godkännande                     | Ta                                                                                                             | -25...75 °C                                                                           |
|                                    | Enclosure type                                                                                                 | Type 1                                                                                |
|                                    | Spänningsmatning                                                                                               | Limited Voltage/Current                                                               |
|                                    | Godkännandenummer UL                                                                                           | A007                                                                                  |
|                                    | Filnummer UL                                                                                                   | E174191                                                                               |
| Mekaniska data                     |                                                                                                                |                                                                                       |
| Vikt [g]                           | 85                                                                                                             |                                                                                       |
| Kapsling                           | gångat utförande                                                                                               |                                                                                       |
| Montering                          | ej inbyggbar                                                                                                   |                                                                                       |
| Mått [mm]                          | M18 x 1 / L = 40                                                                                               |                                                                                       |
| Gängbeteckning                     | M18 x 1                                                                                                        |                                                                                       |
| Material                           | Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT orange; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons |                                                                                       |
| Åtdragningsmoment [Nm]             | se bruksanvisning                                                                                              |                                                                                       |
| För användning i släpkedja         | ja                                                                                                             |                                                                                       |
| För användning i släpkedja         | Böjningsradie för flexibla installationer                                                                      | min. 10x kabeldiametern                                                               |
|                                    | Böjningscykler                                                                                                 | > 5 Mio.                                                                              |
| Displayer / manöverelement         |                                                                                                                |                                                                                       |
| Display                            | Utgångsstatus                                                                                                  | 1 x LED, gul                                                                          |

# IGS713



## Induktiv givare

IGB2012-BRKG/2M/PUR

### Tillbehör

Ingående delar

låsmuttrar: 2

låsbricka: 1, rostfritt stål

### Anmärkning


Förpackning

1 antal

### Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Anslutning



BN =

Ledarfärger :

brun

BU =

blå