


Induktiv givare

IEA3001,4BPOG/AS-500-TPS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	1,4
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M8 x 1 / L = 50

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	15; (24 V)
Polaritetsskyddad	nej

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	300
Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Avkänningsavstånd [mm]	1,4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	1,3 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	1,05

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-10...20

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-15...70
Kapslingsklass	IP 65

Induktiv givare

IEA3001,4BPOG/AS-500-TPS

Mekaniska data

Kapsling	gängat utförande	
Montering	ej inbyggbar	
Mått [mm]	M8 x 1 / L = 50	
Gångbeteckning	M8 x 1	
Material	kapsling: Mässing förnicklad; sensorytan: PBT	

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



Anslutning

