


ID5058



Induktiv givare

IDC4050BCPKG/2LED/US-100-DPA



Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		antivalent
Avkänningsavstånd [mm]		50
Hölje		rektangulär
Mått [mm]		92 x 80 x 40
Elektriska data		
Anslutningsspänning [V]		10...36 DC
Strömförbrukning [mA]		20; (24 V)
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		antivalent
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]		70
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Område		
Avkänningsavstånd [mm]		50



Induktiv givare

IDC4050BCPKG/2LED/US-100-DPA

Arbetsavstånd	[mm]	0...40,5; (monterad inbyggd i stål ST37)
---------------	------	--

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,85 / Mässing: 0,48 / Aluminium: 0,46 / koppar: 0,38
Hysteres	[% av Sr]	3...20
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-15...15

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		1162

Mekaniska data

Vikt	[g]	423
Hölje		rektangulär
Montering		inbyggbar
Monteringstyp		skena; (TH35 (EN 60715))
Mått	[mm]	92 x 80 x 40
Material		PPE; Mässing belagd med vitbrons; formgjuten zink

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Tillbehör

Ingående delar	täckplugg: 1
----------------	--------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Induktiv givare

IDC4050BCPKG/2LED/US-100-DPA

Anslutning

