


ID5075



Induktiv givare

IDC3050BANKG/US



1 Monteras på DIN-skena



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	50
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	92 x 80 x 40

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	15; (24 V)
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	4
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Avkänningsavstånd [mm]	50
------------------------	----



Induktiv givare

IDC3050BANKG/US

Arbetsavstånd	[mm]	0...40,5; (monterad inbyggd i stål ST37)
---------------	------	--

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres	[% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr] -10...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C] -25...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	2225	

Mekaniska data

Vikt	[g] 418
Hölje	rektangulär
Montering	inbyggbar
Monteringstyp	skena; (TH35 (EN 60715))
Mått	[mm] 92 x 80 x 40
Material	PPE; formgjuten zink förnicklad

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Tillbehör

Ingående delar	täckplugg: 1
----------------	--------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



ID5075



Induktiv givare

IDC3050BANKG/US

Anslutning

