

Induktiv givare

IDC2040-ARKG/UP/0,80M/PUR/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktgenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	40
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	92 x 80 x 40

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	4,6
Minsta lastström [mA]	4
Max. läckström [mA]	0,6
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	400
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	90
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja



Induktiv givare

IDC2040-ARKG/UP/0,80M/PUR/US

Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	40
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	40 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...32,4
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2	
Hysteres	[% av Sr]	3...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	Klass B
	EN 55011	
Mekaniska data		
Hölje	rektangulär	
Montering	ej inbyggbar	
Mått	[mm]	92 x 80 x 40
Material	PPE; Mässing förnicklad	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	täckplugg: 1	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 0,8 m, PUR		
Elektrisk anslutning - hankontakt		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A		
		

ID9917



Induktiv givare

IDC2040-ARKG/UP/0,80M/PUR/US

Anslutning

