

Induktiv givare

IDC2050BARKG/UP/0,15M/PUR/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Elektriskt utförande		PNP/NPN
Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd [mm]		50
Hölje		rektangulär
Mått [mm]		92 x 80 x 40

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]		10...55 DC
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja

Utgångar

Elektriskt utförande		PNP/NPN
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		4,6
Minsta lastström [mA]		4
Max. läckström [mA]		0,6
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		400
Kopplingsfrekvens DC [Hz]		90
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja



Induktiv givare

IDC2050BARKG/UP/0,15M/PUR/US

Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	50
Arbetsavstånd	[mm]	0...40,5; (monterad inbyggd i stål ST37)
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres	[% av Sr]	3...20
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-15...15
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Montering		inbyggbar
Mått	[mm]	92 x 80 x 40
Material		PPE; Mässing förnicklad
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		täckplugg: 1
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		
kabel: 0,15 m, PUR		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A		

ID9919



Induktiv givare

IDC2050BARKG/UP/0,15M/PUR/US

Anslutning

