


Induktiv helmetallgivare

IEB3005-BPKG/AM/PI/AS



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	5
Hölje	gångat utförande
Mått [mm]	M8 x 1 / L = 45

Applikation

Speciella egenskaper	Utökat avkänningsavstånd; Helmetallhylsa
Applikation	konstant rengöring med aggresiva rengöringsmedel; regelmässing rengöringsprocess
Tryckhållfasthet [bar]	50
Hänvisning till tryckangivelse	sensorytan

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	20
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	500
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Område

Avkänningsavstånd [mm]	5
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	5; (± 10 %)
Arbetsavstånd [mm]	0...4,05
Utökat avkänningsavstånd	ja



Induktiv helmetallgivare

IEB3005-BPKG/AM/PI/AS

Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 1 / Mässing: 0,8 / Aluminium: 0,7 / koppar: 0,6	
Hysteres [% av Sr]	3...15	
Tolerans, kopplingspunkt [%]	-10...10	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	0...100	
Kapslingsklass	IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (med ifm honkontakt fastskruvad)	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 utbredningscykler per frekvens 1 oktav per minut i tre axlar
Stöttålighet	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Tålighet mot kontinuerlig chock	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 4000 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Snabb temperaturväxling	EN 60068-2-14 Nc	TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cykler
Saltsprayprov	EN 60068-2-52 Kb	Svårighetsgrad 5 (4 testcykler)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	1261	
Embedded mjukvara inkluderad	ja	
UL godkännande	Ta	0...80 °C
	Enclosure type	Type 1
	Spänningsmatning	Limited Voltage/Current
	Godkännandenummer UL	A022
	Filnummer UL	E174191
Mekaniska data		
Vikt [g]	15,2	
Hölje	gängat utförande	
Montering	ej inbyggbar	
Mått [mm]	M8 x 1 / L = 45	
Gängbeteckning	M8 x 1	
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); LED-fönster: PPSU; låsmuttrar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)	
Åtdragningsmoment [Nm]	5	
Helmetallhylsa	ja	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	4 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	

Induktiv helmetallgivare

IEB3005-BPKG/AM/PI/AS

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



Anslutning

