

IE5294




Induktiv givare

IEB3002-BPKG/V4A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IE5295

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	2
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M8 x 1

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	15; (24 V)
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	2000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande



Induktiv givare

IEB3002-BPKG/V4A

Överlastskydd	ja
Område	
Avkänningsavstånd [mm]	2
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	2 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...1,6
Noggrannhet / Avvikelse	
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65
Godkännanden / tester	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 Klass B
Mekaniska data	
Kapsling	gångat utförande
Montering	ej inbyggbar
Mått [mm]	M8 x 1
Gångbeteckning	M8 x 1
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti); POM
Tillbehör	
Ingående delar	låsmuttrar: 2
Anmärkning	
Anmärkning	Kapslingsklass IP 67 erhålls när enheten monteras iskruvad
Förpackning	1 antal

IE5294



Induktiv givare

IEB3002-BPKG/V4A

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå