IF5448


Induktiv givare

IFK3004LANOG/V4A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IF5492

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



CE

Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		NPN
Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd	[mm]	4
Kapsling		gängat utförande
Mått	[mm]	M12 x 1
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	15; (24 V)
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		nej
Utgångar		
Elektriskt utförande		NPN
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	200
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	300
Kortslutningsskyddad		nej

IF5448

Induktiv givare

IFK3004LANOG/V4A

Överlastskydd		nej	
Område			
Avkänningsavstånd	[mm]	4	
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	4 ± 10 %	
Arbetsavstånd	[mm]	0...3,25	
Noggrannhet / Avvikelse			
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2	
Hysteres	[% av Sr]	1...15	
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80	
Kapslingsklass		IP 67	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klass B
Mekaniska data			
Kapsling		gängat utförande	
Montering		ej inbyggbar	
Mått	[mm]	M12 x 1	
Gängbeteckning		M12 x 1	
Material		rostfritt stål (1.4571/316Ti); PBT	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör			
Ingående delar		låsmuttrar: 2	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	

IF5448


Induktiv givare

IFK3004LANOG/V4A

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Anslutning



	Ledarfärger
BN	brun
BK	svart
BU	blå