


Induktiv givare

IFK3004-ANOG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IF5251

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	4
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M12 x 1

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	15; (24 V)
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	nej

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	1,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	300
Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Avkänningsavstånd [mm]	4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	4 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...3,25

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr]	3...15

IF5198



Induktiv givare

IFK3004-ANOG

Tolerans, kopplingspunkt	
[% av Sr]	-10...10

Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur	[°C]
	-25...80
Kapslingsklass	
	IP 67

Godkännanden / tester	
EMC	EN 60947-5-2


Mekaniska data	
Kapsling	gångat utförande
Montering	ej inbyggbar
Mått	[mm]
	M12 x 1
Gångbeteckning	
	M12 x 1
Material	Mässing förnicklad; PBT

Tillbehör	
Ingående delar	låsmuttrar: 2

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning	
kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²	

Anslutning	
------------	--



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå