


Induktiv givare

IFC-04-ARKG/US-L-L für Ventile

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produkttegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	4
Kapsling	gäsgat utförande
Mått [mm]	M12 x 1

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Montage	för ventiler; (76...101,6 (NW 80...100))

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	4,6
Minsta lastström [mA]	4
Max. läckström [mA]	0,6
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	150
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1500



Induktiv givare

IFC-04-ARKG/US-L-L für Ventile

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område	
Avkänningsavstånd [mm]	4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	4 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...3,25

Noggrannhet / Avvikelse	
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-10...10

Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data	
Kapsling	gäingat utförande
Montering	ej inbyggbar
Mått [mm]	M12 x 1
Gängbeteckning	M12 x 1
Material	PBT; Flagga: rostfritt stål (1.4301 / 304)

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul

Tillbehör	
Ingående delar	låsmuttrar: 2
	Flagga

Anmärkning	
Anmärkning	Observera:
	Givarna justeras med den bifogade flaggan
	Om en äldre typ av flagga används finns risk för mekanisk skada på givaren om de inte justeras ordentligt.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad





Induktiv givare

IFC-04-ARKG/US-L-L für Ventile

Anslutning

