


Induktiv givare

IFC-04-ARKG/V-L-L für Ventile

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	4
Kapsling	gäsgat utförande
Mått [mm]	M12 x 1

Applikation

Montage	för ventiler; (76...101,6 (NW 80...100))
---------	--

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	4,6
Minsta lastström [mA]	4
Max. läckström [mA]	0,6
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	150
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1500
Kortslutningsskyddad	ja



Induktiv givare

IFC-04-ARKG/V-L-L für Ventile

Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Område			
Avkänningsavstånd		[mm]	4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr		[mm]	4 ± 10 %
Arbetsavstånd		[mm]	0...3,25
Noggrannhet / Avvikelse			
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2	
Hysteres		[% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt		[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur		[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 65	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
Mekaniska data			
Kapsling		gängat utförande	
Montering		ej inbyggbar	
Mått		[mm]	M12 x 1
Gängbeteckning		M12 x 1	
Material		PBT; Flagga: rostfritt stål (1.4301 / 304)	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör			
Ingående delar		låsmuttrar: 2	
		Flagga	
Anmärkning			
Anmärkning		Observera:	
		Givarna justeras med den bifogade flaggan	
		Om en äldre typ av flagga används finns risk för mekanisk skada på givaren om de inte justeras ordentligt.	
Förpackning		1 antal	

Induktiv givare

IFC-04-ARKG/V-L-L für Ventile

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x ventilkontakt typ A DIN (DIN EN 175301-803)

