




Induktiv givare

IFK3004BANKG/M/0,2M/DTM06



Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		NPN
Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd	[mm]	4
Kapsling		gångat utförande
Mått	[mm]	M12 x 1 / L = 75
Applikation		
Speciella egenskaper		Utökat avkänningsavstånd
Applikation		För användning i mobila och tuffa miljöer
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 10
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		NPN
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Max. läckström	[mA]	0,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	300
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	400
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja



Induktiv givare

IFK3004BANKG/M/0,2M/DTM06

Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	4
Arbetsavstånd	[mm]	0...3,24
Utökat avkänningsavstånd		ja
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / koppar: 0,4
Hysteres	[% av Sr]	1...20
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 67; IP 69K
Godkännanden / tester		
EMC	Fordonsmiljö	
	Påstrålad störning och störtålighet enligt fordonsdirektivet 95/54/EC	
	brusimmunitet enligt DIN ISO 11452-2	100 V/m
	utförd störning enligt ISO 7637-2:	
	puls	1 2 3a 3b 4 5
	Svårighetsgrad	IV IV IV IV IV IV
	Felkriterium	C C A A A C
	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV Strömförsörjning ledare till ledare
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
Stöttålighet	EN 60068-2-27 Ea	50 utbredningscykler per frekvens 1 oktav per minut i tre axlar
		100 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna / -40...85 °C
Tålighet mot kontinuerlig chock	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 4000 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna / -20...50 °C
Snabb temperaturväxling	EN 60068-2-14 Na	TA= -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycles
Saltsprayprov	EN 60068-2-52 Kb	Svårighetsgrad 5 (4 testcykler)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		638
Mekaniska data		
Vikt	[g]	44
Kapsling		gångat utförande
Montering		inbyggbar
Mått	[mm]	M12 x 1 / L = 75
Gängbeteckning		M12 x 1
Material		kapsling: rostfritt stål; sensorytan: LCP naturell; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	4 x 90° LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2

IFM214



Induktiv givare

IFK3004BANKG/M/0,2M/DTM06

Anmärkning


Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - Honkontakt

kabel: 0,2 m, PUR; Brandegenskaper enligt ECE R118 rev.2; 3 x 0,5 mm²

Anslutning: 1 x DEUTSCH-kontakt ((DTM06-3S))



Anslutning

