


Induktiv givare

IFK3003-APKG/M/US-104-IPO/K0

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IFC264

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produkttegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	brytande
Avkänningsavstånd [mm]	3
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M12 x 1 / L = 70

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd
Applikation	Användning i verkstadsmaskiner, kylvätska och smörjmedel
Media	indikerar endast järn; Okänslig mot aluminiumspån

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Max. läckström [mA]	0,1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	25
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja



Induktiv givare

IFK3003-APKG/M/US-104-IPO/K0

Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	3
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	3 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...2,4
Utökat avkänningsavstånd		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Kapslingsklass		IP 68; ("Coolant")
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Kapsling		gångat utförande
Montering		inbyggbar
Mått	[mm]	M12 x 1 / L = 70
Gångbeteckning		M12 x 1
Material		Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: rostfritt stål (1.4305 / 303)
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	4 x 90° LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad		
		

Induktiv givare

IFK3003-APKG/M/US-104-IPO/K0

Anslutning

