


Induktiv helmetallgivare

IFB3004BBPKG/AM/SC/2M/PUR



1 LED 2-färgs gul/grön



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	4
Kapsling	gängt utförande
Mått [mm]	M12 x 1 / L = 40

Applikation

Speciella egenskaper	Halogenfri; För användning i släpkedja; Utökat avkänningsavstånd; Helmetallhylsa; Elektromagnetfälsäker; nonstick-beläggning
Applikation	För svetsapplikationer
Tryckhållfasthet [bar]	50
Hänvisning till tryckangivelse	sensorytan
Elektromagnetfälsäker	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	2
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Område

Avkänningsavstånd [mm]	4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	4 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...3,24
Utökat avkänningsavstånd	ja



Induktiv helmetallgivare

IFB3004BBPKG/AM/SC/2M/PUR

Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,6 / Aluminium: 0,5 / koppar: 0,2	
Hysteres [% av Sr]	3...15	
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-10...10	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-40...85	
Kapslingsklass	IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B
Slagtålighet		1 J
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 utbredningscykler per frekvens 1 oktav per minut i tre axlar
Stöttålighet	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Tålighet mot kontinuerlig chock	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 4000 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Snabb temperaturväxling	EN 60068-2-14 Na	TA= -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycles
Saltsprayprov	EN 60068-2-52 Kb	Svårighetsgrad 5 (4 testcykler)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	1188	
Embedded mjukvara inkluderad	ja	
UL godkännande	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	Spänningsmatning	Limited Voltage/Current
	Godkännandenummer UL	A019
	Filnummer UL	E174191
Mekaniska data		
Vikt [g]	86	
Kapsling	gängat utförande	
Montering	inbyggbar	
Mått [mm]	M12 x 1 / L = 40	
Gängbeteckning	M12 x 1	
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348) nonstick-beläggning; sensorytan: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) nonstick-beläggning; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing nonstick-beläggning	
Åtdragningsmoment [Nm]	6	
För användning i släpkedja	ja	
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Böjningscykler	> 5 Mio.
Helmetallhylsa	ja	


IFR212



Induktiv helmetallgivare

IFB3004BBPKG/AM/SC/2M/PUR

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	LED, gul
	drift	LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, Ø 4,9 mm; ej bestrålad (återvinningsbar); 3 x 0,34 mm² / resistent mot svetsgnistor		
Anslutning		



	Ledarfärger
BK	svart
BN	brun
BU	blå