


Induktiv givare

IG-2008-FRKG/PH

X

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produkttegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (valbar)
Avkänningsavstånd [mm]	8
Kapsling	gäingat utförande
Mått [mm]	M18 x 1

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (valbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	4,6
Minsta lastström [mA]	4
Max. läckström [mA]	0,8
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	400
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	300
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Avkänningsavstånd [mm]	8
Verkligt avkänningsavstånd, S_r [mm]	$8 \pm 10 \%$
Arbetsavstånd [mm]	0...6,5

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av S_r]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt	-10...10



Induktiv givare

IG-2008-FRKG/PH

X

[% av Sr]

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...80

Kapslingsklass IP 67

Godkännanden / tester

EMC EN 60947-5-2

Mekaniska data

Kapsling gängat utförande

Montering ej inbyggbar

Mått [mm] M18 x 1

Gängbeteckning M18 x 1

Material PBT

Tillbehör

Ingående delar låsmuttrar: 2



Anmärkning

Förpackning 1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²

Anslutning

BK =
WH =Ledarfärger :
svart
vit