

Induktiv givare

IGB2008BAROG/SC/UP/2LED/3M/VH

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IGS720

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	8
Kapsling	gätagat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 43

Applikation

Speciella egenskaper	Utökat avkänningsavstånd; optisk inställningshjälp; nonstick-beläggning
----------------------	---

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	5
Minsta lastström [mA]	5
Max. läckström [mA]	1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område


Avkänningsavstånd [mm]	8
Arbetsavstånd [mm]	0...6,5
Utökat avkänningsavstånd	ja



Induktiv givare

IGB2008BAROG/SC/UP/2LED/3M/VH

Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3	
Hysteres [% av Sr]	3...15	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-25...70	
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Vikt [g]	193	
Kapsling	gängat utförande	
Montering	inbyggbar	
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 43	
Gängbeteckning	M18 x 1	
Material	kapsling: Mässing nonstick-beläggning; sensorytan: PBT nonstick-beläggning; ändhylsa: PC	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, grön
	Inställningshjälp	1 x LED, röd
Optisk inställningshjälp	ja	
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 3 m, PVC; strålbehandlad; 2 x 0,5 mm²		
Anslutning		



BK = Ledarfärger :
svart