


## Induktiv givare

IGA3008BBPKG/SS-000-K/400mA

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Produktgenskaper

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Elektriskt utförande   | PNP             |
| Utgångsfunktion        | slutande        |
| Avkänningsavstånd [mm] | 8               |
| Kapsling               | gängt utförande |
| Mått [mm]              | M18 x 1         |

## Elektriska data

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
| Strömförbrukning [mA]   | 15; (24 V) |
| Skyddsklass             | II         |
| Polaritetsskyddad       | ja         |

## Utgångar


|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Elektriskt utförande                                   | PNP        |
| Utgångsfunktion                                        | slutande   |
| Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]          | 2,5        |
| Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 400        |
| Kopplingsfrekvens DC [Hz]                              | 250        |
| Kortslutningsskyddad                                   | ja         |
| Typ av kortslutningsskydd                              | pulserande |
| Överlastskydd                                          | ja         |



## Induktiv givare

IGA3008BBPKG/SS-000-K/400mA

| Område                                                                                                                                        |                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Avkänningsavstånd                                                                                                                             | [mm]                                                                        | 8            |
| Verkligt avkänningsavstånd, Sr                                                                                                                | [mm]                                                                        | 8 ± 10 %     |
| Arbetsavstånd                                                                                                                                 | [mm]                                                                        | 0...6,5      |
| Noggrannhet / Avvikelse                                                                                                                       |                                                                             |              |
| Korrektionsfaktor                                                                                                                             | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |              |
| Hysteres                                                                                                                                      | [% av Sr]                                                                   | 3...10       |
| Tolerans, kopplingspunkt                                                                                                                      | [% av Sr]                                                                   | -18...18     |
| Driftförhållanden                                                                                                                             |                                                                             |              |
| Omgivningstemperatur                                                                                                                          | [°C]                                                                        | -32...70     |
| Kapslingsklass                                                                                                                                | IP 67                                                                       |              |
| Godkännanden / tester                                                                                                                         |                                                                             |              |
| EMC                                                                                                                                           | EN 60947-5-2                                                                |              |
|                                                                                                                                               | EN 55011                                                                    | Klass B      |
| Mekaniska data                                                                                                                                |                                                                             |              |
| Kapsling                                                                                                                                      | gängat utförande                                                            |              |
| Montering                                                                                                                                     | inbyggbar                                                                   |              |
| Mått                                                                                                                                          | [mm]                                                                        | M18 x 1      |
| Gängbeteckning                                                                                                                                | M18 x 1                                                                     |              |
| Material                                                                                                                                      | PC; Mässing belagd med vitbrons                                             |              |
| Displayer / manöverelement                                                                                                                    |                                                                             |              |
| Display                                                                                                                                       | Utgångsstatus                                                               | 1 x LED, gul |
| Tillbehör                                                                                                                                     |                                                                             |              |
| Ingående delar                                                                                                                                | låsmuttrar: 2                                                               |              |
| Anmärkning                                                                                                                                    |                                                                             |              |
| Förpackning                                                                                                                                   | 1 antal                                                                     |              |
| Elektrisk anslutning - hankontakt                                                                                                             |                                                                             |              |
| Anslutning: 1 x ventilkontakt typ A DIN (DIN EN 175301-803)                                                                                   |                                                                             |              |
| <div><div><div>3</div><div>2</div><div>1</div></div></div> |                                                                             |              |



# IG5904



## Induktiv givare

IGA3008BBPKG/SS-000-K/400mA

### Anslutning

