
IG9514

Induktiv givare

IGB3008-BPKG/6M/PVC/TOUT/INOX

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



CE

Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd	[mm]	8
Kapsling		gängat utförande
Mått	[mm]	M18 x 1
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	18...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	15; (24 V)
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	125; (150 (...50 °C))
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	200
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja

IG9514

Induktiv givare

IGB3008-BPKG/6M/PVC/TOUT/INOX

Område			
Avkänningsavstånd	[mm]	8	
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	8 ± 10 %	
Arbetsavstånd	[mm]	0...6,5	
Noggrannhet / Avvikelse			
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2	
Hysteres	[% av Sr]	1...15	
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80	
Kapslingsklass		IP 67	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klass B
Mekaniska data			
Kapsling		gängat utförande	
Montering		ej inbyggbar	
Mått	[mm]	M18 x 1	
Gängbeteckning		M18 x 1	
Material		PBT; rostfritt stål (1,4404 / SS2348)	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör			
Ingående delar		låsmuttrar: 2	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	

IG9514


Induktiv givare

IGB3008-BPKG/6M/PVC/TOUT/INOX

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå