


Induktiv givare

IGB2008BAROG/UP/2LED/2M/XS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	8
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 43

Applikation

Speciella egenskaper	Utökat avkänningsavstånd; optisk inställningshjälp
----------------------	--

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	nej

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	5
Minsta lastström [mA]	5
Max. läckström [mA]	1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Avkänningsavstånd [mm]	8
Utökat avkänningsavstånd	ja

Driftförhållanden


Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67



Induktiv givare

IGB2008BAROG/UP/2LED/2M/XS

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Kapsling	gångat utförande	
Montering	inbyggbar	
Mått	[mm]	M18 x 1 / L = 43
Gängbeteckning	M18 x 1	
Material	Mässing belagd med vitbrons; CO-PC	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
	Utgångsstatus	1 x LED, grön
Optisk inställningshjälp	ja	
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PVC; för robotar och kabelkedjor; 2 x 0,3 mm²		
Anslutning		



BK = Ledarfärger :
svart svart