




Induktiv givare

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produkttegenskaper	
Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	8
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M18 x 1
Applikation	
Speciella egenskaper	Utökat avkänningsavstånd; optisk inställningshjälp
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	nej
Utgångar	
Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	5
Minsta lastström [mA]	5
Max. läckström [mA]	1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100



Induktiv givare

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område	
Avkänningsavstånd [mm]	8
Arbetsavstånd [mm]	0...6,48
Utökat avkänningsavstånd	ja

Noggrannhet / Avvikelse	
Hysteres [% av Sr]	3...15

Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data	
Kapsling	gångat utförande
Montering	inbyggbar
Mått [mm]	M18 x 1
Gängbeteckning	M18 x 1
Material	Mässing; PES; PTFE coated

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
	Inställningshjälp	1 x LED, grön
Optisk inställningshjälp	ja	

Tillbehör	
Ingående delar	låsmuttrar: 2

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Anslutning: 1 x M12; kodning: A




IG5934



Induktiv givare

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Anslutning



BK =

Ledarfärger :
svart