


Induktiv givare

IIB3015-ANKG/US-100-DNS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: II5292 + E11504

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produkttegenskaper

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	15
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	18...36 DC
Strömförbrukning [mA]	15; (24 V)
Polaritetsskyddad	nej

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	125; (150 (...50 °C))
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	250
Kortslutningsskyddad	ja



Induktiv givare

IIB3015-ANKG/US-100-DNS

Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Område			
Avkänningsavstånd		[mm]	15
Verkligt avkänningsavstånd, Sr		[mm]	15 ± 10 %
Arbetsavstånd		[mm]	0...12,1
Noggrannhet / Avvikelse			
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2	
Hysteres		[% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt		[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur		[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 65	
Mekaniska data			
Kapsling		gångat utförande	
Montering		ej inbyggbar	
Mått		[mm]	M30 x 1,5
Gängbeteckning		M30 x 1,5	
Material		Mässing förnicklad; PBT	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör			
Ingående delar		låsmuttrar: 2	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	
Elektrisk anslutning - hankontakt			

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Induktiv givare

IIB3015-ANKG/US-100-DNS

Anslutning

