


IG6621



Induktiv givare

IGK3008A1PKG/0,2M/PUR



Produkttegenskaper	
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 54
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	15...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 20
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Utgångar	
Analog strömång	4...20; (linjär; lutning: 2,22 mA/mm; för frontalt närmande och för flagga av stål (St37): 24 x 24 x 1 mm)
Max. skenbart motstånd [Ω]	500
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja
Område	
Mätområde [mm]	0,8...8
Noggrannhet / Avvikelse	
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Linjäritetsfel för analogutgång [%]	± 1 %; (av IA max)
Repeterbarhet analogutgång [%]	± 1 %; (av IA max)
Reaktionstider	
Reaktionstid [ms]	< 10
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-40...80



Induktiv givare

IGK3008A1PKG/0,2M/PUR

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	952
-----------------------------------	-----

Mekaniska data

Vikt [g]	79,06
Kapsling	gångat utförande
Montering	ej inbyggbar
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 54
Gångbeteckning	M18 x 1
Material	kapsling: Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT

Displayer / manöverelement

Display	flaggan i mätområdet	gul lyser
	flaggan utanför mätområdet	gul blinkar

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 0,2 m, PUR, Ø 4 mm; Brandegenskaper enligt ECE R118 rev.2; 3 x 0,50 mm²
; flamskyddad (IEC 60332-2, UL: FT2)

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå