


Induktiv givare

IGK2008BFRKG/2LED/US-104-IRF/R

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IG5953

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (valbar)
Avkänningsavstånd [mm]	8
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 72

Applikation

Speciella egenskaper	Utökat avkänningsavstånd; optisk inställningshjälp
----------------------	--

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (valbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	4,6
Minsta lastström [mA]	4
Max. läckström [mA]	1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	250
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande



Induktiv givare

IGK2008BFRKG/2LED/US-104-IRF/R

Överlastskydd	ja	
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	8
Arbetsavstånd	[mm]	0...6,48
Utökat avkänningsavstånd	ja	
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,45 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,33	
Hysteres	[% av Sr]	3...20
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Kapsling	gångat utförande	
Montering	inbyggbar	
Mått	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Gängbeteckning	M18 x 1	
Material	Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT; LED-fönster: PA	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	4 x 90° LED, röd
	Inställningshjälp	1 x LED, röd
Optisk inställningshjälp	ja	
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	

Induktiv givare

IGK2008BFRKG/2LED/US-104-IRF/R

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A

