




Induktiv helmetallgivare

IIK3025-BPKG/AM/P/US104/3G/3D



Produktegenskaper	
Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	25
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 65
Applikation	
Speciella egenskaper	guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd; Helmetallhylsa
Tryckhållfasthet [bar]	100
Hänvisning till tryckangivelse	sensorytan
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 25
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Utgångar	
Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	250
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja
Område	
Avkänningsavstånd [mm]	25
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	25 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...20,3
Utökat avkänningsavstånd	ja

II503A



Induktiv helmetallgivare

IIK3025-BPKG/AM/P/US104/3G/3D

Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 1 / Mässing: 0,9 / Aluminium: 0,6 / koppar: 0,5	
Hysteres [% av Sr]	1...20	
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-10...10	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-40...60	
Kapslingsklass	IP 67; (när använd utanför Ex-området: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)	
Godkännanden / tester		
Godkännande	BVS 20 ATEX E 055 X; IECEx BVS 20.0042 X	
ATEX-märkning	 II 3G Ex ec IIC T4 Gc	
	 II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc	
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B
Slagtålighet	EN 60068-2-75 Ehc	1 J
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 utbredningscykler per frekvens 1 oktav per minut i tre axlar
Stöttålighet	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Tålighet mot kontinuerlig chock	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms; 4000 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Snabb temperaturväxling	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 cykler
Saltsprayprov	EN 60068-2-52 Kb	Svårighetsgrad 5 (4 testcykler)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	1352	
Mekaniska data		
Vikt [g]	139,771	
Kapsling	gängat utförande	
Montering	ej inbyggbar	
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 65	
Gängbeteckning	M30 x 1,5	
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons	
Åtdragningsmoment [Nm]	80	
Helmetallhylsa	ja	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	4 x 90° LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Anmärkning	För att upprätthålla EMC data: Utgjarna potentialen genom att ansluta givarhuset till maskinens jord.	
Förpackning	1 antal	

Induktiv helmetallgivare

IIK3025-BPKG/AM/P/US104/3G/3D

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning



diagram och grafer

