# II5139

## Induktiv givare

**IIA3015-APOG/V4A/10m**

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv




| | | |
|---|---|---|
| **Produktegenskaper** | | |
| Elektriskt utförande | | PNP |
| Utgångsfunktion | | brytande |
| Avkänningsavstånd | [mm] | 15 |
| Kapsling | | gängat utförande |
| Mått | [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
| **Elektriska data** | | |
| Anslutningsspänning | [V] | 10...55 DC |
| Strömförbrukning | [mA] | < 7 |
| Skyddsklass | | II |
| Polaritetsskyddad | | nej |
| **Utgångar** | | |
| Elektriskt utförande | | PNP |
| Utgångsfunktion | | brytande |
| Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC | [V] | 1 |
| Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC | [mA] | 400 |
| Kopplingsfrekvens DC | [Hz] | 50 |
| Kortslutningsskyddad | | nej |
| Överlastskydd | | nej |
| **Område** | | |
| Avkänningsavstånd | [mm] | 15 |
| Verkligt avkänningsavstånd, Sr | [mm] | 15 ± 10 % |
| Arbetsavstånd | [mm] | 0...12,1 |
| **Noggrannhet / Avvikelse** | | |
| Korrektionsfaktor | | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
| Hysteres | [% av Sr] | 3...15 |
| Tolerans, kopplingspunkt | [% av Sr] | -10...10 |

# II5139

## Induktiv givare

**IIA3015-APOG/V4A/10m**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Driftförhållanden** | | | |
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...80 | |
| Kapslingsklass | | IP 67 | |
| **Mekaniska data** | | | |
| Kapsling | | gängat utförande | |
| Montering | | ej inbyggbar | |
| Mått | [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | |
| Gängbeteckning | | M30 x 1,5 | |
| Material | | rostfritt stål (1.4571/316Ti); sensorytan: PBT | |
| **Displayer / manöverelement** | | | |
| Display | | Utgångsstatus | 1 x LED, gul |
| **Tillbehör** | | | |
| Ingående delar | | låsmuttrar: 2 | |
| **Anmärkning** | | | |
| Förpackning | | 1 antal | |
| **Elektrisk anslutning** | | | |

kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Anslutning




| | |
|---|---|
| | Ledarfärger : |
| BK = | svart |
| BN = | brun |
| BU = | blå |