


## Induktiv givare

IIB2012BAROG/UP/2LED/3M/PH

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IIS717

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 LED 2 x



## Produktegenskaper

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Elektriskt utförande   | PNP/NPN            |
| Utgångsfunktion        | slutande           |
| Avkänningsavstånd [mm] | 12                 |
| Kapsling               | gängat utförande   |
| Mått [mm]              | M30 x 1,5 / L = 44 |

## Applikation

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Utökat avkänningsavstånd; optisk inställningshjälp |
|----------------------|----------------------------------------------------|

## Elektriska data

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
| Skyddsklass             | II         |
| Polaritetsskyddad       | nej        |

## Utgångar

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Elektriskt utförande                                   | PNP/NPN  |
| Utgångsfunktion                                        | slutande |
| Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]          | 5        |
| Minsta lastström [mA]                                  | 5        |
| Max. läckström [mA]                                    | 1        |
| Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100      |
|                                                        |          |



## Induktiv givare

IIB2012BAROG/UP/2LED/3M/PH

| Område                     |                                                                             |                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Avkänningsavstånd          | [mm]                                                                        | 12                               |
| Arbetsavstånd              | [mm]                                                                        | 0...9,7                          |
| Utökat avkänningsavstånd   |                                                                             | ja                               |
| Noggrannhet / Avvikelse    |                                                                             |                                  |
| Korrektionsfaktor          | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / koppar: 0,4 |                                  |
| Hysteres                   | [% av Sr]                                                                   | 1...15                           |
| Driftförhållanden          |                                                                             |                                  |
| Omgivningstemperatur       | [°C]                                                                        | -25...70                         |
| Kapslingsklass             |                                                                             | IP 67                            |
| Godkännanden / tester      |                                                                             |                                  |
| EMC                        | EN 60947-5-2                                                                |                                  |
|                            | EN 55011                                                                    | Klass B                          |
| Mekaniska data             |                                                                             |                                  |
| Vikt                       | [g]                                                                         | 256                              |
| Kapsling                   |                                                                             | gångat utförande                 |
| Montering                  |                                                                             | inbyggbar                        |
| Mått                       | [mm]                                                                        | M30 x 1,5 / L = 44               |
| Gängbeteckning             |                                                                             | M30 x 1,5                        |
| Material                   |                                                                             | Mässing belagd med vitbrons; PBT |
| Displayer / manöverelement |                                                                             |                                  |
| Display                    | Utgångsstatus                                                               | 1 x LED, röd                     |
|                            | Utgångsstatus                                                               | 1 x LED, grön                    |
| Optisk inställningshjälp   |                                                                             | ja                               |
| Tillbehör                  |                                                                             |                                  |
| Ingående delar             |                                                                             | låsmuttrar: 2                    |
| Anmärkning                 |                                                                             |                                  |
| Förpackning                |                                                                             | 1 antal                          |

# II5709




## Induktiv givare

IIB2012BAROG/UP/2LED/3M/PH

### Elektrisk anslutning

kabel: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Anslutning



BK =

Ledarfärger :  
svart