




Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IIS709
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP/NPN
Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd	[mm]	22
Kapsling		gängat utförande
Mått	[mm]	M30 x 1,5
Applikation		
Speciella egenskaper		Utökat avkänningsavstånd; optisk inställningshjälp
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		nej
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP/NPN
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	5
Minsta lastström	[mA]	5
Max. läckström	[mA]	1



Induktiv givare

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område	
Avkänningsavstånd [mm]	22
Arbetsavstånd [mm]	0...17,6
Utökat avkänningsavstånd	ja

Noggrannhet / Avvikelse	
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr]	1...15

Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data	
Vikt [g]	235,5
Kapsling	gångat utförande
Montering	ej inbyggbar
Mått [mm]	M30 x 1,5
Gängbeteckning	M30 x 1,5
Material	Mässing belagd med vitbrons; PBT

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
	Inställningshjälp	1 x LED, grön
Optisk inställningshjälp		ja

Tillbehör	
Ingående delar	låsmuttrar: 2

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

II5803




Induktiv givare

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

Elektrisk anslutning

kabel: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Anslutning



BK =

Ledarfärger :
svart