


Induktiv givare

IIA2010-ASI /US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IIC220

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	AS-i
Avkänningsavstånd [mm]	10
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 78

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning [mA]	< 30
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Avkänningsavstånd [mm]	10
------------------------	----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

AS-i-klassificering

AS-i I/O-konfigurering [hex]	1
------------------------------	---



Induktiv givare

IIA2010-ASI /US-100

AS-i ID-kod	[hex]	1				
AS-i certifikat		02901				
Databitar		Benämning	kopplingssignal	säker zon	driftberedskap	inte använd

Mekaniska data

Kapsling	gångat utförande
Montering	inbyggbar
Mått	[mm] M30 x 1,5 / L = 78
Gängbeteckning	M30 x 1,5
Material	Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	Osäkert område	1 x LED, röd kabelbrott givare, kortslutning givare Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Anmärkning	Säkert arbetsområde: ungefär 10...80 % av Sn
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

