


## Induktiv givare

IIB3015BAPKG/US-104



## Produkttegenskaper

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Elektriskt utförande   | PNP                |
| Utgångsfunktion        | brytande           |
| Avkänningsavstånd [mm] | 15                 |
| Kapsling               | gångat utförande   |
| Mått [mm]              | M30 x 1,5 / L = 50 |

## Applikation

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd                                                           |
| Applikation          | Lämplig för industriella, mobila, kylnings-, och smörjapplikationer; Industriapplikationer / automation |

## Elektriska data

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
| Strömförbrukning [mA]   | < 10       |
| Skyddsklass             | III        |
| Polaritetsskyddad       | ja         |

## Utgångar

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Elektriskt utförande                                   | PNP      |
| Utgångsfunktion                                        | brytande |
| Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]          | 2,5      |
| Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100      |
| Kopplingsfrekvens DC [Hz]                              | 100      |
| Kortslutningsskyddad                                   | ja       |
| Överlastskydd                                          | ja       |

## Område

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Avkänningsavstånd [mm]              | 15        |
| Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 15 ± 10 % |
| Arbetsavstånd [mm]                  | 0...12,15 |
| Utökat avkänningsavstånd            | ja        |



## Induktiv givare

IIB3015BAPKG/US-104

| Noggrannhet / Avvikelse            |                                                                                                                          |                                                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Korrektionsfaktor                  | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3                                              |                                                                                       |
| Hysteres [% av Sr]                 | 3...15                                                                                                                   |                                                                                       |
| Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10                                                                                                                 |                                                                                       |
| Driftförhållanden                  |                                                                                                                          |                                                                                       |
| Omgivningstemperatur [°C]          | -40...85                                                                                                                 |                                                                                       |
| Kapslingsklass                     | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K                                                                                       |                                                                                       |
| Godkännanden / tester              |                                                                                                                          |                                                                                       |
| EMC                                | EN 61000-4-2 ESD                                                                                                         | 4 kV CD / 8 kV AD                                                                     |
|                                    | EN 61000-4-3 HF påstrålat                                                                                                | 10 V/m                                                                                |
|                                    | EN 61000-4-4 Burst                                                                                                       | 2 kV                                                                                  |
|                                    | EN 61000-4-6 HF ledningsbunden                                                                                           | 10 V                                                                                  |
|                                    | EN 55011                                                                                                                 | Klass B                                                                               |
| Vibrationstålighet                 | EN 60068-2-6 Fc                                                                                                          | 20 g (10...3000 Hz) / 50 utbredningscykler per frekvens 1 oktav per minut i tre axlar |
| Stöttålighet                       | EN 60068-2-27 Ea                                                                                                         | 100 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna         |
| Tålighet mot kontinuerlig chock    | EN 60068-2-27                                                                                                            | 40 g 6 ms; 4000 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna                 |
| Snabb temperaturväxling            | EN 60068-2-14 Na                                                                                                         | TA= -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycles                           |
| Saltsprayprov                      | EN 60068-2-52 Kb                                                                                                         | Svårighetsgrad 5 (4 testcykler)                                                       |
| MTTF (Mean Time To Failure) [års]  | 1594                                                                                                                     |                                                                                       |
| Embedded mjukvara inkluderad       | nej                                                                                                                      |                                                                                       |
| UL godkännande                     | Ta                                                                                                                       | -25...70 °C                                                                           |
|                                    | Enclosure type                                                                                                           | Type 1                                                                                |
|                                    | Spänningsmatning                                                                                                         | Limited Voltage/Current                                                               |
|                                    | Godkännandenummer UL                                                                                                     | A001                                                                                  |
|                                    | Filnummer UL                                                                                                             | E174191                                                                               |
| Mekaniska data                     |                                                                                                                          |                                                                                       |
| Vikt [g]                           | 108,5                                                                                                                    |                                                                                       |
| Kapsling                           | gångat utförande                                                                                                         |                                                                                       |
| Montering                          | inbyggbar                                                                                                                |                                                                                       |
| Mått [mm]                          | M30 x 1,5 / L = 50                                                                                                       |                                                                                       |
| Gängbeteckning                     | M30 x 1,5                                                                                                                |                                                                                       |
| Material                           | kapsling: Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT orange; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons |                                                                                       |
| Displayer / manöverelement         |                                                                                                                          |                                                                                       |
| Display                            | Utgångsstatus                                                                                                            | 4 x LED, gul                                                                          |
| Tillbehör                          |                                                                                                                          |                                                                                       |
| Ingående delar                     | låsmuttrar: 2                                                                                                            |                                                                                       |
| Anmärkning                         |                                                                                                                          |                                                                                       |
| Förpackning                        | 1 antal                                                                                                                  |                                                                                       |

## Induktiv givare

IIB3015BAPKG/US-104

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



### Anslutning

