


Induktiv givare

IMC4035-CPKG/SC/US-100-DPA

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IM5125 eller IM5126

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!


Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	antivalent
Avkänningsavstånd [mm]	35
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	40 x 40 x 62

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift; nonstick-beläggning
----------------------	--

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	20; (24 V)
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----



Induktiv givare

IMC4035-CPKG/SC/US-100-DPA

Utgångsfunktion		antivalent	
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2,5	
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		250	
Kopplingsfrekvens DC [Hz]		100	
Kortslutningsskyddad		ja	
Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Område			
Avkänningsavstånd [mm]		35	
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]		35 ± 10 %	
Arbetsavstånd [mm]		0...28,3	
Noggrannhet / Avvikelse			
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2	
Hysteres [% av Sr]		1...15	
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]		-10...10	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur [°C]		-25...70	
Kapslingsklass		IP 67	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
Mekaniska data			
Hölje		rektangulär	
Montering		ej inbyggbar	
Mått [mm]		40 x 40 x 62	
Material		kapsling: PPE; sensorytan: PEI nonstick-beläggning; ändhylsa: formgjuten zink; klämcylinder: formgjuten zink	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
		drift	1 x LED, grön
Tillbehör			
Ingående delar		Hållare: 1	
		Insexnyckel: 1	
Anmärkning			
Anmärkning		5 positioner av den aktiva ytan är möjliga	
Förpackning		1 antal	

Induktiv givare

IMC4035-CPKG/SC/US-100-DPA

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

