


Induktiv dubbelgivare för ventilställdon

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT


Produktegenskaper

Elektriskt utförande	Seriell anslutning är möjlig
Utgångsfunktion	2 x slutande
Avkänningsavstånd [mm]	4
Hölje	rektangulär

Elektriska data

Frekvens AC [Hz]	47...63
Anslutningsspänning [V]	20...140 AC / 10...140 DC
Skyddsklass	I
Polaritetssäker	nej

Utgångar

Elektriskt utförande	Seriell anslutning är möjlig
Utgångsfunktion	2 x slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	5
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V]	5
Minsta lastström [mA]	5
Max. läckström [mA]	1,7
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA]	200
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens AC [Hz]	25
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	25



Induktiv dubbelgivare för ventilställdon

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT



Kortslutningssäker	nej
Överlastskydd	nej
Område	
Avkänningsavstånd [mm]	4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	4 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...3,25
Noggrannhet / Avvikelse	
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67
Godkännanden / tester	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	514
UL godkännande	Ta
	0...40 °C
	Enclosure type
	Type 1
	Spänningsmatning
	Hazardous voltage
	Filnummer UL
	E174191
Mekaniska data	
Vikt [g]	79
Hölje	rektangulär
Montering	ej inbyggbar
Material	PBT
Displayer / manöverelement	
Display	Utgångsstatus
	2 x LED, röd
Elektrisk anslutning	
Erforderligt skydd	miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb
Anmärkning	
Anmärkning	Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
Förpackning	1 antal

Induktiv dubbelgivare för ventilställdon

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A



Hänvisning miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 $\leq$ 2 A snabb