




Induktiv givare

IN-3002-APOG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IN5186

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		brytande
Avkänningsavstånd [mm]		2
Hölje		rektangulär
Mått [mm]		40 x 12 x 26

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]		10...30 DC
Strömförbrukning [mA]		15; (24 V)
Polaritetsskyddad		nej

Utgångar

Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]		250
Kortslutningsskyddad		nej
Överlastskydd		nej

Område

Avkänningsavstånd [mm]		2
------------------------	--	---



Induktiv givare

IN-3002-APOG

Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	2 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...1,6

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,85 / Mässing: 0,54 / Aluminium: 0,5 / koppar: 0,46
Hysteres	[% av Sr]	3...10
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 65

Mekaniska data

Hölje		rektangulär
Montering		inbyggbar
Mått	[mm]	40 x 12 x 26
Material		PBT


Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå