



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 Hål för montering
2 gängad hylsa M3 Djup 5,8 mm



Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		brytande
Avkänningsavstånd [mm]		4
Kapsling		rektangulär
Mått [mm]		40 x 12 x 26
Elektriska data		
Anslutningsspänning [V]		10...55 DC
Strömförbrukning [mA]		15; (24 V)
Polaritetsskyddad		nej
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		400
Kopplingsfrekvens DC [Hz]		250
Kortslutningsskyddad		nej
Överlastskydd		nej
Område		
Avkänningsavstånd [mm]		4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]		4 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]		0...3,25



Induktiv givare

IN-3004-APOG

Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2	
Hysteres	[% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Kapsling	rektangulär	
Montering	ej inbyggbar	
Mått	[mm]	40 x 12 x 26
Material	PBT	
Hål för montering		
Åtdragningsmoment	[Nm]	< 0,5
Gängad hylsa		
Åtdragningsmoment	[Nm]	< 1,2; (när mässingsbussningen är i kontakt med motspänningsytan)
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Anslutning		



BK = Ledarfärger :
 BN = svart
 BU = brun
 blå